

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://haier.nt-rt.ru/> || [hrg@nt-rt.ru](mailto:hrg@nt-rt.ru)

## Haier Biomedical HNS-756 климатическая камера

Климатическая испытательная камера постоянных условий с иллюминатором 35 мм на левой стороне. Диапазон температур: +5 до +70 °С. Диапазон влажности: от 10 до 90%. Рабочий объем камеры: 756 л. Внутренние размеры: 1100x1200x570 мм. Внешние размеры: 1283x1632x937 мм.



### Описание

Климатическая камера постоянных условий Haier Biomedical HNS-756 обеспечивает точную регулировку и контроль температуры и влажности. Она оснащена функцией имитации реальной среды с превосходной и надежной производительностью.

Полупроводниковая технология, потребляемая мощность 5 кВтч в сутки, позволяет экономить энергопотребление до 90% по сравнению с компрессорной установкой. Интеллектуальная технология нагрева РТС предварительного нагрева воды и распыленного увлажнения позволяет снизить потребление воды всего до 120-320 мл в день, при этом нет необходимости в регенерации сточных вод. Полупроводниковое управление обеспечивает низкий уровень шума, низкий уровень вибрации и отсутствие загрязняющих веществ.

10-дюймовый сенсорный ЖК-экран удобен в использовании, а алгоритм ПИД-регулирования обеспечивает точность контроля температуры. Система управления возможна несколькими пользователями, но без соответствующего разрешения доступа в систему нет. Управление полномочиями соответствует сертифицированным критериям American FDA PART 11. Программируемый режим поддерживает бесконечные настройки. Для удобства установки температуры и влажности в процессе эксперимента оборудование поддерживает режим бесконечных полей для удовлетворения различных экспериментальных требований. Сбор данных о влажности происходит без помех. Долгосрочная надежность заключается в отсутствии необходимости калибровки.

Конструкция климатической камеры HNS-756 с двумя датчиками делает контроль температуры более точным. Здесь отсутствуют отклонения, что обеспечивает точность экспериментальных результатов. Полупроводниковая термопара состоит из полупроводника N-образной формы и полупроводника P-образной формы. Интеллектуальная система водоснабжения и керамический высокотемпературный нагревательный аппарат с постоянной системой обеспечивают температуру и чистоту пара, поступающего внутрь камеры. Полупроводниковая интеллектуальная система осушения точно контролирует нагрев и охлаждение в соответствии с контролем влажности.

Левая сторона шкафа оснащена иллюминатором диаметром 35 мм, через который легко наблюдать за ходом эксперимента и записывать ход эксперимента. В стандартной комплектации находится интерфейс RS232, удаленная сигнализация, сеть 485, интерфейс 4-20 м и LAN интерфейс, удовлетворяющий требованиям мониторинга одного или нескольких устройств и организации сети.

### **Особенности климатической камеры Haier Biomedical HHS-756 для лаборатории:**

- Объем: 756 литров;
- Диапазон температуры: +5 до +70 °С;
- Энергосбережение и снижение затрат: полупроводниковая технология, потребляемая мощность 5 кВтч в сутки;
- Экономия воды: всего 120-320 мл в день (зависит от модели);
- Низкий уровень шума, низкий уровень вибрации и отсутствие загрязняющих веществ;
- 10-дюймовый сенсорный ЖК-экран;
- Алгоритм ПИД-регулирования обеспечивает точность контроля температуры;
- Система управления несколькими пользователями, соответствующая сертифицированным критериям American FDA PART 11;
- Программируемый режим, поддерживающий бесконечные настройки;
- Сбор данных о влажности без помех;
- Долгосрочная надежность без необходимости калибровки;
- Высокая точность, достигающая  $\pm 0,1\%$ .
- Конструкция против конденсации, более точная влажность;
- Дополнение датчиком температуры PT1000;
- Интерфейс RS232, удаленная сигнализация, сеть 485, интерфейс 4-20 м, LAN интерфейс.

У нас можно купить Haier Biomedical HHS-756 климатическая камера объемом 756 л с температурой от +5 до +70 °С, доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

### **Спецификация**

Характеристика	Значение
Тип	Климатическая камера постоянных условий
Объем, л	756
Внешние размеры (Ш x Г x В), мм	1 283 x 1 632 x 937
Внутренние размеры (Ш x Г x В), мм	1 100 x 1 200 x 570
Диапазон температуры, °С	От +5 до +70
Диапазон влажности, %	От 10 до 90
Материал полок	Нержавеющая сталь
Количество полок (стандарт)	2
Максимальная нагрузка на полку, кг	20
Электропитание, В/Гц	220/50

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://haier.nt-rt.ru/> || [hrg@nt-rt.ru](mailto:hrg@nt-rt.ru)